

QUAL É A MELHOR MÁSCARA PARA VOCÊ?

Tipo de Máscara	PILLOWS					NASAL									ORONASAL					
	Recomendado para usuários claustrofóbicos ou quando ocorre irritação na ponte nasal					Tipo de máscara adequado para a maioria dos usuários. Leve e confortável, este tipo de máscara não cobre todo o rosto e promove uma respiração eficaz									Recomendado para usuários que apresentam fuga de ar pela boca, obstrução nasal ou alteração anatômica					
Modelo	Fisher & Paykel Pilaio	Philips Nuance / Nuance PRO	Resmed AirFit P10	Resmed Swift FX	Resmed Swift LT for Her	Fisher & Paykel Eson	Philips ComfortGel Blue	Philips Easy Life	Philips Truel Blue	Philips Wisp	Resmed AirFit N10	Resmed Mirage FX	Resmed Mirage SoftGel	Resmed Swift Fx Nano	Philips Amara / Amara Gel	Philips ComfortGel Full	Philips Full Life	Resmed Air Fit F10	Resmed Mirage Quattro FX	Fisher & Paykel Simplus
Tamanho	Tamanho único	Acompanha 3 almofadas: pequena, média e grande	Acompanha 3 almofadas: pequena, média e grande	Acompanha 3 almofadas: pequena, média e grande	Acompanha 3 almofadas: pequena, média e grande	Pequena, média e grande	Pequena, média e grande	Pequena, média, média larga e grande	Petit, pequena, média, média larga e grande	Acompanha 3 almofadas: petit, pequena/média e grande	Pequena, média e grande	Média e larga	Pequena, média, grande, e extra grande	Pequena, média e grande	Petit, pequena, média e grande	Pequena, média e grande	Pequena, média e grande	Pequena, média e grande	Pequena, média e grande	Pequena, média e grande
Tipo de Almofada	Produzida em silicone super fino com tecnologia de vedação AirPillow	Produzida com tecnologia de almofada de gel (base) e silicone	Produzida com dupla camada de almofadas de silicone	Produzida com dupla camada de almofadas de silicone	Produzida com dupla camada de almofadas de silicone	Produzida em silicone com vedação RollFit	Produzida em Gel com camada externa de silicone	Dupla camada de silicone com tecnologia Auto Seal	Produzida em Gel com camada externa de silicone	Produzida em silicone com tecnologia Auto Seal	Dupla camada de silicone com tecnologia Spring Air	Dupla camada de silicone com tecnologia Spring Air	Produzida em Gel com camada externa de silicone	Produzida com silicone	Dupla camada de silicone ou dupla camada de gel	Sistema em Gel com camada externa de silicone com tecnologia Sure Seal	Dupla camada de silicone	Dupla camada de silicone com tecnologia Spring Air	Dupla camada de silicone com tecnologia Spring Air	Dupla camada de silicone com tecnologia Spring Air
Conexão / Tubo	Posição do tubo ajustável e possui sistema de difusor de ar silencioso	Posição do tubo ajustável e possui sistema de difusor de ar silencioso	Posição do tubo ajustável	Posição do tubo ajustável	Posição do tubo ajustável	Permite giro de 360°, cotovelo com encaixe de apertar permitindo que você solte o tubo da máscara	Permite giro de 360°	Permite giro de 360°	Permite giro de 360°	Permite giro de 360°, cotovelo com encaixe de apertar permitindo que você solte o tubo da máscara	Permite giro de 360°	Permite giro de 360°, cotovelo com encaixe de apertar permitindo que você solte o tubo da máscara	Permite giro de 360°	Permite giro de 360°	Permite giro de 360° e possui válvula de segurança	Permite giro de 360° e possui válvula de segurança	Permite giro de 360° e possui válvula de segurança	Permite giro de 360° e possui válvula de segurança	Permite giro de 360° e possui válvula de segurança	Permite giro de 360° e possui válvula de segurança
Suporte de Testa	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não Possui	Suporte de testa tipo "borboleta" sem contato com a pele	Suporte de testa flexível e ajustável	Suporte de testa em silicone com ajuste automático	Suporte de testa em gel com ajuste automático	Não possui	Não possui	Suporte de testa tipo "borboleta" sem contato com a pele	Suporte de testa MicroFit que permite ajuste de 24 posições	Não possui	Suporte de testa que permite ajuste de 10 posições	Suporte de testa flexível e ajustável	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Headgear (Arnês)	Produzida com uma suave fibra elástica, sem látex, se adapta automaticamente ao usuário	Arnês com tiras flexíveis de 2 pontos de fixação e material antideslizante. Estrutura de gel ou tecido	Arnês com tiras em tecido flexível de 2 pontos de fixação	Arnês com tiras em silicone flexível de 2 pontos de fixação	Arnês com tiras flexíveis de 2 pontos de fixação	Arnês de 4 pontos com velcros	Arnês de 4 pontos com velcros com 2 cliques para liberação rápida	Arnês de 4 pontos com velcros com 2 cliques para liberação rápida	Arnês de 4 pontos com velcros com 2 cliques para liberação rápida	Arnês de 4 pontos com velcros com 2 cliques para liberação rápida	Arnês de 4 pontos com velcros	Arnês de 4 pontos com velcros	Arnês de 4 pontos com velcros com 2 cliques para liberação rápida	Arnês com 2 pontos com velcros	Arnês de 4 pontos com velcros com 2 cliques para liberação rápida	Arnês de 4 pontos com velcros com 2 cliques para liberação rápida	Arnês de 4 pontos numerada com velcros com tira de apoio para o queixo	Arnês de 4 pontos com velcros com 2 cliques para liberação rápida	Arnês de 4 pontos com velcros com 2 cliques para liberação rápida	Arnês de 4 pontos com velcros com 2 cliques para liberação rápida

* Consulte as orientações sobre a limpeza da máscara no manual do usuário fornecida pelo fabricante.